

LIGHTOLIER

par  Signify

Éclairage direct

Calculite DEL

C3R / C3S Rond et carré



Désormais encore plus de choix pour vos concepts d'éclairage sans limite

Vous aimez éclairer, superposer et illuminer des pièces qui sont se distinguent. Vous nous avez demandé plus d'options, de plus petites ouvertures, un seul cadre... nous avons écouté.

Tous les luminaires offrent:


- Une nouvelle ouverture de 3 po s'utilisant avec la plateforme UniFrame
- Ouvertures rondes et carrées
- Configurations d'éclairage direct, accentuation ajustable et éclairage mural
- Nouvelles options de garniture en retrait de 1 po
- Constance de couleur à 2 écarts et IRC de 90 de série
- Options polyvalentes d'installation incluant:
 - Nouvelle construction non isolée, isolé AirSeal et rénovateur
 - Jusqu'à 1 800 lumens émis
 - Accentuation ajustable procurant une orientation verticale à 45°




interact ready.

C3R / C3S Calculite DEL


Encastrés rond et carrés à ouverture de 3 po



Éclairage direct rond et mural avec lentille



Éclairage d'accentuation ajustable rond



Éclairage direct carré et mural avec lentille



Éclairage d'accentuation ajustable carré

Caractéristiques

Ouverture: 3 po ronde/carrée
IRC: 90 (min)
Efficacité: jusqu'à 100 lm/w
TCP: 2 700-4 000K
Lumens: 500-1800
Gradation: 0-10V, ELV
Puissance: 7-20W
Durée de vie: 56 000 h (L70)
Tension: 120-277V, 347V
Garantie: 5 ans
(50/60 Hz)

La pellicule optique de l'encastré d'accentuation ajustable MesoOptics améliore le rendement optique. Ces pellicules réduisent le gaspillage et procure une lumière blanche homogène en plus d'offrir une efficacité optimisée de l'éclairage.


Plus d'éclairage, meilleur éclairage et moins de consommation énergétique!

Style rond



Éclairage mural avec lentille, direct peu profond et d'accentuation ajustable
Tous illustrés avec un réflecteur Comfort Clear et une bordure polie

Style carré



Éclairage mural avec lentille, direct peu profond et d'accentuation ajustable
Tous illustrés avec un réflecteur Comfort Clear et une bordure polie

Finis



Spéculaire incolore



Comfort clear



Champagne bronze



Comfort clear diffus




Blanc



Noir



Visitez Signify.com/warranties pour plus d'information sur la garantie de série de 5 ans limitée de Signify.



Installation sans outil à l'aide de la **technologie de branchement rapide** modulaire

Pour tous les autres dessins et information technique, consulter les fiches techniques C3R et C3S.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Carré Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008