

LUMEC

par  Signify

Contrôlé, confortable, convaincant

Routier

RoadFocus
à éblouissement réduit



Souhaitez-vous entendre des compliments plutôt que des plaintes ?

Nous connaissons les problèmes auxquels vous êtes confrontés.

- Vous désirez un éclairage confortable qui minimise l'éblouissement perturbant ou invalidant
- Vous désirez un meilleur contrôle sans sacrifier le rendement
- Vous désirez garder l'espacement des luminaires et l'uniformité de l'éclairage
- Vous devez profiter de solutions écoénergétiques qui répondent aux exigences de votre éclairage



Plus question de voir ceci

Aide à minimiser l'éblouissement perçu sans minimiser le rendement



Qu'est-ce qui différencie les luminaires DEL de type Cobra à éblouissement réduit RoadFocus ?

- Générateur de lumière qui procure un éclairage uniforme à éblouissement réduit
- Conçu pour atténuer la perception de brillance du luminaire
- Excellente uniformité avec des distributions 2/3M optimisées pour les routes
- Efficacité plus élevée que celle de solutions similaires offertes dans le marché, permettant de réaliser des coûts énergétiques

1 Boîtier moulé sous pression

Concept robuste pour une durabilité maximale

2 Pilote

Pilote de gradation (0-10V) de série et pilotes compatibles aux capteurs (SR) offerts en option, permettant l'addition de contrôles supplémentaires, maintenant ou dans l'avenir

3 Montage

Tenon à diamètre hors-tout de 1,66 po à 2,375 po (filetage NPS de 1,25 po à 2 po) pour une souplesse de montage optimale – inclinaison de -5° à 5° en échelons de 2,5°

4 Dispositif de protection contre les oiseaux

De série sur tous les luminaires RoadFocus

5 Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions de série (SP1) et en option (SP2) qui protège le luminaire

6 Générateur de lumière IP66

Générateurs de lumière fiables à indice de protection IP66 scellés pour protéger contre l'infiltration de poussière et de moisissures et prolonger la durée de vie de la DEL

7 Générateur de lumière à éblouissement réduit



Générateur de lumière exclusif conçu pour réduire la brillance sur la surface et la perception de l'éblouissement

8 Sélecteur de puissance réglable sur le site

Sélecteur de puissance réglable sur le site en option qui peut être activé en portant des gants de poseur de lignes et procurant des marqueurs de position d'interrupteur tactiles, audibles et visuels

9 Service Tag

Service Tag inclus, une méthode innovatrice procurant une aide pendant toute la durée de vie du produit



10 Protecteur

Protecteur côté maison et face avant offert en option

11 Réceptacles à verrouillage par rotation

Réceptacles à verrouillage par rotation NEMA à sept fentes de série et à cinq fentes en option qui simplifient le raccordement des solutions d'éclairage connectées, pour des mises à niveau ultérieurement

12 Pilote SR et réceptacle de capteur


En option pour ajouter une souplesse pour le présent ou l'avenir, les luminaires sont expédiés avec un capuchon de protection



L'éblouissement réduit unique de RoadFocus équilibre l'éblouissement et l'éclairage adéquat


RoadFocus à éblouissement réduit

Éclairage uniforme sur la route
Excellent contrôle de l'éclairage à l'arrière
Gaspillage minimal hors-route




Concurrent A

Réduction notable de l'éclairage
Bon contrôle de l'éclairage à l'arrière
Gaspillage modéré hors-route




Concurrent B

Taches de lumière sur la route
Pauvre contrôle de l'éclairage à l'arrière
Gaspillage modéré hors-route



Générateur de lumière à éblouissement réduit vs traditionnel



Un aperçu du reste de la gamme RoadFocus

RoadFocus génération 2 :

- Offert en 3 tailles
- Vaste gamme de distributions
- Excellente uniformité et fiabilité
- Différentes options de protecteurs (cliquer pour voir)
- Options de contrôles évolutives
- Service Tag de série



RoadFocus hors-route :

- Offert en tailles large et moyenne
- Optique hors-route spécialisée
- Adapteur polyvalent qui s'installe à la verticale ou à l'horizontale
- Inclinaison variable entre -5 et 45° (écarts de 5°)

Gamme pour la connectabilité et les services publics



Solutions de luminaires

Simple. Autonomes. Abordables.

Gestion et gradation simples et individualisées de l'éclairage extérieur qui ne nécessitent aucun accès à distance.

- Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS)

Vous en voulez plus ?

Vous pouvez améliorer vos systèmes d'éclairage connecté en ajoutant les options ci-dessous.

- Pilote prêt pour le capteur
- Réceptacle prêt pour le capteur

Vous recherchez une gamme complète de luminaires utilitaires ?

Visiter www.signify.com/utilitylighting

Signify reconnaît les divers besoins des services publics et les pressions auxquelles vous êtes confrontées afin de procurer une solution fiable qui satisfera les requêtes du client. Opter pour nous facilite votre travail.



interact City

Solutions de ville

Raffinées. Puissantes. Complètes.

Gestion d'éclairage complète ou sur plusieurs emplacements avec gestion des actifs détaillée qui peut croître en fonction de vos besoins.

- Système d'éclairage connecté Interact City avec nœud de connecteur Interact City

En connaître davantage à www.interact-lighting.com/en-us/what-is-possible/interact-city

Pour plus d'information

Veillez nous visiter à www.signify.com/proluminaires pour plus de solutions d'éclairage extérieur autonome et connecté de Signify.



