

Day-Brite

CFI

par  Signify

Encastré

SBP

Panneau à rétroéclairage
sélectionnable



Pour faire un choix simple

Le panneau à rétroéclairage sélectionnable de Day-Brite/CFI vous facilite la tâche lorsqu'il s'agit d'offrir à vos clients le bon produit et au bon prix.



Interrupteur à
sélection de lumens



Interrupteur à
sélection de TCP



Tension 120-347V
universelle


Avec des sélections de 3 températures de couleur, 3 choix de puissances et 3 tailles offertes, vous pouvez offrir plusieurs options à vos clients tout en gardant vos niveaux d'inventaire et le nombre d'UGS à un niveau très bas. Offert pour une utilisation à montage encastré et en saillie, le luminaire SBP est polyvalent et idéal pour les applications à éclairage général.



SBP Panneau à rétroéclairage sélectionnable

Garder moins d'inventaire tout en offrant plus d'options

- La puissance et la TCP peuvent être sélectionnées à l'aide d'un interrupteur DIP à l'arrière du luminaire
- La profondeur totale de 1-1/2 po du luminaire, incluant la boîte du pilote, occupe un espace minimal dans le plénum
- Une distribution uniforme de l'éclairage sur la lentille procure un gradient de lumière à éblouissement exceptionnellement faible ce qui minimise les distractions au plafond
- La distribution d'éclairage général crée un éclairage horizontal et vertical uniforme sur le plan de travail et limite les effets d'arcs sur les murs
- Excellente constance de température de couleur proximale (TCP) pour respecter les exigences de ANSI C78.377
- Indice de rendu de couleur (IRC) de 80 au minimum avec spectre équilibré



Code de catalogue	Dim.	Tension	Puissance/watts			Lumens			Efficacité		
			3 500K	4 000K	5 000K	3 500K	4 000K	5 000K	3 500K	4 000K	5 000K
1SBP3040L8CS-4-UN3-DIM	1x4 pi	Universelle 120-347	31	29	30	3483	3640	3464	114	125	114
			34	33	34	3841	4047	3824	112	123	111
			37	36	39	4293	4443	4167	117	122	108
2SBP3040L8CS-2-UN3-DIM	2x2 pi	Universelle 120-347	30	28	30	3260	3434	3296	110	121	111
			33	32	33	3597	3819	3641	108	119	109
			39	36	37	4247	4207	4006	110	117	107
2SBP3550L8CS-4-UN3-DIM	2x4 pi	Universelle 120-347	34	33	35	4138	4260	4149	121	128	119
			38	37	39	4570	4718	4566	119	127	117
			51	47	50	5697	5847	5548	111	124	110



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.