



Mince, robuste et sélectionnable

Le luminaire linéaire encastré DSRT allie une construction robuste, un concept mince et un faible éblouissement pour les applications polyvalentes.

Le linéaire encastré DSRT de Day-Brite/CFI est un luminaire robuste à faible éblouissement conçu pour procurer trois options de lumens et trois de TCP sélectionnables sur le site par taille. Il est offert pour une utilisation dans les applications à montage encastré, suspendu et en surface. Idéal pour les applications à éclairage général comme les bureaux ouverts, écoles, soins de santé et commerces de détail.

Qualification DesignLights Consortium

Pour connaître les numéros de catalogue spécifiques, veuillez consulter la liste de produits qualifiés DLC (<http://www.designlights.org/QPL>)

DSRT Luminaire linéaire encastré sélectionnable

Lumens et TCP sélectionnables

Caractéristiques

- **Couleur sélectionnable:**
3500/4000/5000K avec IRC de 80
- **Lumens sélectionnables:**
 - 1x4 : 3500/4000/5000 lm
 - 2x2 : 3000/4000/5000 lm
 - 2x4 : 4000/5000/6000 lm
- **Tension:** 120-277V (UNV)
- **Boîtier:** profondeur de 3 po
- **Gradation:** 0-10V
- **Capteur:** lumière du jour et présence



Guide pour commander

| Code de catalogue | Taille | Tension | Puissance/W | | | Lumens ¹ | | | Efficacité | | |
|-------------------------------|--------|---------|-------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| | | | 3500K | 4000K | 5000K | 3500K | 4000K | 5000K | 3500K | 4000K | 5000K |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM | 1x4 | UNV | 39 | 39 | 39 | 5000 | 5150 | 5000 | 128 | 132 | 128 |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM | 1x4 | UNV | 31 | 31 | 31 | 4000 | 4100 | 4000 | 129 | 132 | 129 |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM | 1x4 | UNV | 23 | 23 | 23 | 2850 | 2900 | 2900 | 124 | 126 | 126 |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM | 2x2 | UNV | 35 | 35 | 35 | 4350 | 4500 | 4400 | 124 | 129 | 126 |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM | 2x2 | UNV | 28 | 28 | 28 | 3650 | 3800 | 3700 | 130 | 136 | 132 |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM | 2x2 | UNV | 22 | 22 | 22 | 2750 | 2750 | 2800 | 125 | 125 | 127 |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM | 2x4 | UNV | 46 | 46 | 46 | 6000 | 6150 | 6100 | 130 | 134 | 133 |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM | 2x4 | UNV | 39 | 39 | 39 | 5000 | 5150 | 5000 | 128 | 132 | 128 |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM | 2x4 | UNV | 30 | 30 | 30 | 4000 | 4100 | 4000 | 133 | 137 | 133 |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 1x4 | UNV | 39 | 39 | 39 | 5000 | 5150 | 5000 | 128 | 132 | 128 |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 1x4 | UNV | 31 | 31 | 31 | 4000 | 4100 | 4000 | 129 | 132 | 129 |
| 1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 1x4 | UNV | 23 | 23 | 23 | 2850 | 2900 | 2900 | 124 | 126 | 126 |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC | 2x2 | UNV | 35 | 35 | 35 | 4350 | 4500 | 4400 | 124 | 129 | 126 |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC | 2x2 | UNV | 28 | 28 | 28 | 3650 | 3800 | 3700 | 130 | 136 | 132 |
| 2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC | 2x2 | UNV | 22 | 22 | 22 | 2750 | 2750 | 2800 | 125 | 125 | 127 |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 2x4 | UNV | 46 | 46 | 46 | 6000 | 6150 | 6100 | 130 | 134 | 133 |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 2x4 | UNV | 39 | 39 | 39 | 5000 | 5150 | 5000 | 128 | 132 | 128 |
| 2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC | 2x4 | UNV | 30 | 30 | 30 | 4000 | 4100 | 4000 | 133 | 137 | 133 |

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

Accessoires (commander séparément)

- **DSRT-CKT-NP** - Trousse de suspension de luminaire linéaire encastré sélectionnable sans alimentation
- **DSRT-CKT-WP** - Trousse de suspension de luminaire linéaire encastré sélectionnable avec alimentation
- **1DSRT-4-SKT** - Trousse de surface pour luminaire linéaire encastré 1 x 4 pi
- **2DSRT-2-SKT** - Trousse de surface pour luminaire linéaire encastré 2 x 2 pi
- **2DSRT-4-SKT** - Trousse de surface pour luminaire linéaire encastré 2 x 4 pi



Interrupteur de sélection de lumens



Interrupteur de sélection de TCP



UNV
Captation automatique 120-277V



Visiter Signify.com/warranties pour plus d'information sur la garantie standard de 5 ans limitée de Signify.

Certaines variations de produits ne sont pas répertoriées DLC. Pour s'assurer qu'un modèle spécifique soit répertorié, visiter www.designlights.org/search



© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

GENLYTE SOLUTIONS
a business

Signify North America Corp.
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone: 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.