

Day-Brite


CFI

par  Signify

Encastré

SBP

Panneau à rétroéclairage
sélectionnable



Pour faire un choix simple

Le panneau à rétroéclairage sélectionnable de Day-Brite/CFI vous facilite la tâche lorsqu'il s'agit d'offrir à vos clients le bon produit et au bon prix.



Interrupteur de
sélection de
lumens



Interrupteur de
sélection de TCP



Tension
universelle
120-347V


Avec des sélections de 3 températures de couleur, 3 choix de puissances et 3 tailles offertes, vous pouvez offrir plusieurs options à vos clients tout en gardant vos niveaux d'inventaire et le nombre d'UGS à un niveau très bas. Offert pour une utilisation à montage encastré et en saillie, le luminaire SBP est polyvalent et idéal pour les applications à éclairage général.



SBP Panneau à rétroéclairage sélectionnable

Garder moins d'inventaire tout en offrant plus d'options

- La puissance et la TCP peuvent être sélectionnées à l'aide d'un interrupteur DIP à l'arrière du luminaire
- La profondeur totale de 1-1/2 po du luminaire, incluant la boîte du pilote, occupe un espace minimal dans le plénum
- Une distribution uniforme de l'éclairage sur la lentille procure un gradient de lumière à éblouissement exceptionnellement faible ce qui minimise les distractions au plafond
- La distribution d'éclairage général crée un éclairage horizontal et vertical uniforme sur le plan de travail et limite les effets d'arches sur les murs
- Excellente constance de température de couleur proximale (TCP) pour respecter les exigences de ANSI C78.377
- Indice de rendu de couleur (IRC) de 80 au minimum avec spectre équilibré



Code de catalogue	Taille	Tension	Puissance/watts			Lumens			Efficacité		
			3 500K	4 000K	5 000K	3 500K	4 000K	5 000K	3 500K	4 000K	5 000K
1SBP2440L8CSP-4-UN3-DIM	1x4 pi	Universelle 120-347	20	19	19	2590	2620	2624	131	137	134
			25	24	25	3228	3261	3261	128	131	131
			31	30	31	3902	3927	3906	124	129	125
2SBP2440L8CSP-2-UN3-DIM	2x2 pi	Universelle 120-347	19	19	19	2584	2595	2607	134	121	134
			25	24	25	3389	3448	3463	136	141	139
			31	30	31	4015	4121	4030	128	135	129
2SBP4060L8CSP-4-UN3-DIM	2x4 pi	Universelle 120-347	31	30	31	4356	4343	4419	139	141	140
			39	39	39	5433	5451	5468	136	140	138
			47	46	47	6332	6541	6454	133	141	136



© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600,
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.