

# KEENE

par  Signify

Montage mural

LWL Applique murale

3 000K



## Obtenez robustesse et efficacité, en respectant votre budget

L'applique murale DEL LWL de Keene est une solution économique pour l'éclairage mural d'usage général dans une forme compacte attrayante.

Procurant un éclairage crépusculaire, l'applique murale LWL convient parfaitement aux applications au-dessus des portes, entrées et autres applications murales d'usage général. De nouvelle génération avec une DEL à montage direct des puces performante, l'applique murale LWL offre une des solutions écoénergétiques la plus abordable sur le marché.


**Optez pour l'applique LWL et commencez à économiser l'énergie dès maintenant.**



# LWL Applique murale

## Procure qualité et valeur

- Luminaire mural idéal pour les portes, entrées et autres espaces
- Avec la nouvelle DEL rentable performante vous n'aurez pas à sacrifier la qualité pour le budget
- Cellule photoélectrique intégrée pour un éclairage crépusculaire qui accroît les économies d'énergie
- Installation facile, l'applique murale LWL s'installe sur une boîte de jonction à l'aide d'une plaque de montage galvanisée
- Boîtier d'aluminium moulé sous pression monobloc muni d'une lentille de polycarbonate robuste
- Garantie limitée de 5 ans



## Guide pour commander

exemple: LWL-WW-G2-PCB-1-BZ

Luminaire	Température de couleur	Génération	Options	Tension	Finis
<b>LWL</b>	<b>WW</b>	<b>G2</b>	<b>PCB</b>	<b>1</b>	<b>BZ</b>
LWL Applique murale DEL	WW 3000k IRC de 80	G2 Gén. 2	PCB Cellule photoélectrique de type bouton (intégrée)	1 120V	BZ Bronze

1. La puissance et le flux lumineux peut varier selon la spécification de tension directe du fabricant de la DEL et de la température ambiante. La puissance illustrée est une moyenne pour une entrée de 120V à 277V. La puissance mesurée peut varier selon la variation de la tension à l'entrée.
2. Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l'IESNA.

L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation  
200 Franklin Square Drive,  
Somerset, NJ 08873  
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008