

KEENE

LytePro

Mural,
sites et grandes surfaces,
garage et marquise



Votre professionnel
en éclairage
de sites

Procurant valeur et performance

Offrant la combinaison idéale d'abordabilité, de qualité et de performance, la gamme LytePro devient la solution technique idéale. LytePro peut éclairer tout votre site extérieur, des façades aux stationnements, en alliant l'excellence en performance, concept et valeur pour répondre aux besoins d'énergie et de budget.

LytePro
pour grandes surfaces



LytePro
pour garage et marquise



LytePro
mural





LytePro mural

L'applique murale offre une valeur exceptionnelle dans un concept architectural compact. Cette combinaison puissante et précise procure une performance photométrique exceptionnelle et une uniformité pour l'éclairage précis des murs et grandes surfaces.

Offerte dans une variété de modèles en trois tailles, l'applique murale LytePro procure un éclairage de qualité supérieure et une durée de vie remarquable tout en permettant d'économiser sur les coûts d'énergie et d'entretien.



	LPW7	LPW16	LPW32
Distribution	Type 2	Type 2, 3 ou 4	Type 2, 3 ou 4
Plage de flux lumineux (4 000K)	1050	2 700/4 000/5 500	6 000/8 500/11 000
Puissance moyenne du système (W)	10	22/34/48	45/65/90
Efficacité	108	102-122	108-133
Tension	UNV	UNV HVU	UNV HVU
Température de couleur	3 000K, 4 000K	3 000K, 4 000K	3 000K, 4 000K
Plage de hauteur de montage recommandée	7 pi-10 pi	10-15 pi	15-25 pi
Classement BUG	B1-U0-G0	B1-U0-G1	B1-U0-G2 (65W) ou B2-U0-G2 (90W)
Conforme à la protection du ciel étoilé	✓	✓	✓
Plage températures ambiantes	-40°C à 40°C (-40°F à 104°F)	-40°C à 40°C (-40°F à 104°F)	-40° à 40°C (-40° à 104°F)
Poids approximatif du luminaire	4 lb (1,8 kg)	6 lb (2,7 kg)	9 lb (4 kg) ou 11 lb (5 kg) avec EBP
Indice IP	IP65	IP65	IP65
Bloc de batterie d'urgence (0° à 40°C)	✗	✗	✓
Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS)	✗	✗	✓
Réponse au mouvement	✗	✗	✓
Cellule photoélectrique à bouton	✓	✓	✓

Plaque de montage universelle accessoire



Réponse au mouvement



Cellule photoélectrique à bouton



LytePro pour grandes surfaces



**DARKSKY
APPROVED**
Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org



**Le luminaire pour grandes surfaces
LytePro émet un éclairage supérieur
tout en consommant beaucoup moins
d'énergie que les solutions d'éclairage
pour grandes surfaces traditionnelles.**

Offert dans une taille avec une ou deux cartes DEL, LytePro pour grandes surfaces procure jusqu'à 180 LPW dans une plage de tension de 120-277 UNV et 347-480 UHT. Le large espacement des boulons facilite les options de montage de modernisation sur les fûts ronds ou carrés.





	Une carte	Deux cartes
Configuration des lumens	A01-A08	A09-A11
Plage de flux lumineux en lumens (4 000K, IRC de 70)	2 500-19 000	20 000-29 000
Place d'efficacité (4 000K, IRC de 70)	139-187	142-158
Plage de hauteur de montage	8 pi-25 pi	25 pi-40 pi
Certifié pour la protection du ciel étoilé	✓	✓
Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS)	✓	✓
Réponse au mouvement	✓	✓
Interact extérieur	✓	✗
Service Tag standard	✓	✓
Cellule photoélectrique à bouton	✓	✓
Réceptacle NEMA	TR5, TR7, TLP	TR5, TR7, TLP
Options additionnelles	Protection contre la surtension 10 kV/kA	Protection contre la surtension 10 kV/kA
Montage	Espacement des boulons pour modernisation des fûts ronds et carrés	Espacement des boulons pour modernisation des fûts ronds et carrés
Indice IP	Générateur de lumière IP66, luminaire homologué UL pour endroits mouillés	Générateur de lumière IP66, luminaire homologué UL pour endroits mouillés
Vibration	Niveau 1 pour applications normales selon la norme C136.31-2018 d'ANSI	Niveau 1 pour applications normales selon la norme C136.31-2018 d'ANSI
Durée de vie utile	L70 >100 000 h	L70 >100 000 h
Garantie limitée	5 ans	5 ans





LytePro pour garage et marquise

Alimenté par le générateur de lumière SpiroGuide de pointe, le luminaire LytePro pour garage et marquise offre une performance photométrique exceptionnelle et un éclairage à faible éblouissement visuellement confortable.

Améliorer le sentiment de sécurité du client et profiter des économies d'énergie avec la meilleure efficacité et plusieurs options de contrôle.





Options de montage



Montage suspendu



Montage en surface

Compatible à Interact
avec capteur de stationnement



interact
par **Signify**

Luminaires configurables et en stock

Pour la liste complète des configurations et l'information pour commander, télécharger les fiches techniques à keene-lighting.com.



Prêt pour le stock Expédition en 2 jours

LytePro pour grandes surfaces

12NC	Numéro de catalogue	Description
Caractéristiques communes: IRC de 70, 4 000K, 120-277V, sélecteur de puissance réglable sur le site, cellule photoélectrique à 7 fentes et verrouillage à rotation avec 0-10V et photocellule marche/arrêt (PH8), fini bronze		
912300004181	LPA-A06-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ	12 000 lumens, type 3 moyen
912300004182	LPA-A06-740-T3-HVU-FAWS-TRPC-BZ	12 000 lumens, type 3 moyen
912300004183	LPA-A06-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ	12 000 lumens, type 4 moyen
912300004184	LPA-A06-740-T4-HVU-FAWS-TRPC-BZ	12 000 lumens, type 4 moyen
912300004185	LPA-A11-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ	29 000 lumens, type 3 moyen
912300004186	LPA-A11-740-T3-HVU-FAWS-TRPC-BZ	29 000 lumens, type 3 moyen
912300004187	LPA-A11-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ	29 000 lumens, type 4 moyen
912300004188	LPA-A11-740-T4-HVU-FAWS-TRPC-BZ	29 000 lumens, type 4 moyen

Note: UHT offre **seulement** au Canada.



Prêt pour le stock Expédition en 2 jours

LytePro mural

12NC	Numéro de catalogue	Description
Caractéristiques communes: 4,000K, 120-277V		
912401477095	LPW7-G3-8-DGY	10W, type 2, fini texturé gris foncé
912401477096	LPW7-G3-8-BZ	10W, type 2, fini texturé bronze
912401477097	LPW16-G3-8-DGY	30W, type 3, fini texturé gris foncé
912401477098	LPW16-G3-8-BZ	30W, type 3, fini texturé bronze
912401477099	LPW32-G3-8-DGY	70W, type 3, fini texturé gris foncé
912401477101	LPW32-G3-8-BZ	70W, type 3, fini texturé bronze

Accessoires en stock (doivent être commandés séparément)


12NC	Numéro de catalogue	Description
912400545421	LPWCVRPLT-BZ ¹	Plaque de montage de couvercle mural universelle LPW, fini texturé bronze

1. D'autres couleurs sont offertes sur demande sur une base de fabriqué sur commande.

Blanc lumineux
(translucide)



Gris moyen
(opaque)



LytePro pour garage et marquise

Prêt pour conception Expédition en 5 à 10 jours

12NC	Numéro de catalogue	Description
Caractéristiques communes : 6000 lumens, IRC de 80, 4000K, type 5 carré, montage en surface		
912300004201	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-MG	120-277V, fini gris moyen
912300004590	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WH	120-277V, fini blanc lumineux
912300004591	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-UPL-WH	120-277V, éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
912300004592	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-MG	120-277V, à deux niveaux gradation réglée à 20 %, programmable sur le site ² , capteur de mouvement à micro-ondes, fini gris moyen
912300004593	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-WH	120-277V, à deux niveaux gradation réglée à 20 %, programmable sur le site ² , capteur de mouvement à micro-ondes, fini blanc lumineux
912300004594	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-UPL-WH	120-277V, à deux niveaux gradation réglée à 20 %, programmable sur le site ² , capteur de mouvement à micro-ondes, éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
912300004595	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-MG	120-277V, Interact sans fil, faible hauteur de montage (7-15 pi), fini gris moyen
912300004596	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-WH	120-277V, Interact sans fil, faible hauteur de montage (7-15 pi), fini blanc lumineux
912300004597	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-UPL-WH	120-277V, Interact sans fil, faible hauteur de montage (7-15 pi), éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
912300004608	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-HVU-MG	347-480V, fini gris moyen
912300004609	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-HVU-WH	347-480V, fini blanc lumineux
912300004610	LPGC-A03-840-5SQ-SUR-HVU-UPL-WH	347-480V, éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
Caractéristiques communes : 8000 lumens, IRC de 80, 4000K, type 5 carré, montage en surface		
912300004598	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-MG	120-277V, fini gris moyen
912300004599	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WH	120-277V, fini blanc lumineux
912300004601	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-UPL-WH	120-277V, éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
912300004602	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-MG	120-277V, à deux niveaux gradation réglée à 20 %, programmable sur le site ² , capteur de mouvement à micro-ondes, fini gris moyen
912300004603	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-WH	120-277V, à deux niveaux gradation réglée à 20 %, programmable sur le site ² , capteur de mouvement à micro-ondes, fini blanc lumineux
912300004604	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-BLFPMW-UPL-WH	120-277V, à deux niveaux gradation réglée à 20 %, programmable sur le site ² , capteur de mouvement à micro-ondes, éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
912300004605	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-MG	120-277V, Interact sans fil, faible hauteur de montage (7-15 pi), fini gris moyen
912300004606	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-WH	120-277V, Interact sans fil, faible hauteur de montage (7-15 pi), fini blanc lumineux
912300004607	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-UNV-WIAPLW-UPL-WH	120-277V, Interact sans fil, faible hauteur de montage (7-15 pi), éclairage vers le haut, fini blanc lumineux
912300004611	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-HVU-MG	347-480V, fini gris moyen
912300004612	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-HVU-WH	347-480V, fini blanc lumineux
912300004613	LPGC-A04-840-5SQ-SUR-HVU-UPL-WH	347-480V, éclairage vers le haut, fini blanc lumineux

2. Avec télécommande HRP accessoire, commandée séparément.


Distributions optiques



LytePro mural

LPW7

Type 2



LPW16 et LPW32


Type 2



Type 3




Type 4




LytePro pour grandes surfaces


Type 2 moyen




Type 3 moyen



Type 4 moyen




Type 5 moyen




LytePro pour garage et marquise

Type 5 carré



Type 5 éclairage vers le bas concentré



Entretien, simplifié.


Les luminaires LytePro pour grandes surfaces et LytePro pour garage et marquise sont dotés du Service Tag.

Service Tag identifie chaque produit à l'aide d'un code 2D qui peut être balayé pour accéder à l'information spécifique d'un produit à l'aide d'un appareil portatif comme un téléphone intelligent ou une tablette. Les pièces de remplacement, si requises, peuvent également être configurées aux réglages originaux enregistrés pour chaque luminaire spécifique. Ces caractéristiques de Service Tag rendent votre processus d'installation et d'entretien plus rapide, plus facile et plus rentable pendant toute la durée de vie du produit.



Finis

LytePro pour grandes surfaces



LytePro mural



Illustré en bronze.
Également offert en gris foncé,
gris moyen, blanc et noir.

LytePro pour garage et marquise





Contrôles de gradation

Les options de contrôle d'éclairage sont offertes pour **LytePro mural, LytePro pour grandes surfaces et LytePro pour garage et marquise**

Options de gradation

Économise l'énergie automatiquement et sur demande

	LPW	LPA
Sélecteur de puiss. réglable sur le site	✓	✓
Les fils de gradation sont accessibles à l'externe	✓	✓

- Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) permettant à l'utilisateur de régler manuellement la puissance sur le site
- L'option de fils de gradation accessibles à l'externe (DLEA) est offerte pour les contrôles des tiers

Réponse au mouvement

Capteur de mouvement autonome intégré

	LPW32	LPA	LPGC
Réponse au mouvement réglable sur le site	✓	✓	✓
Réponse au mouvement préprogrammée	✓	✓	✓

- Atténue les luminaires lorsqu'aucun mouvement n'est détecté
- Les options de sélection offrent des réglages qui peuvent être ajustés sur le site à l'aide de la télécommande portative

Contrôles sans fil Interact

Solutions connectées intelligentes avant-gardistes


	LPA	LPGC
Interact sans fil	✓	✓

- Permettent une gestion d'éclairage adaptative avant-gardiste
- Surveillent la détection de mouvement, de température et des niveaux de bruit avec des capteurs environnementaux

Facile, efficace, intelligent.

La connectivité est l'avenir et la clé pour libérer le potentiel des bâtiments intelligents – autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Interact est un système connecté avec des contrôles sans fil au niveau des luminaires et une captation de présence et de lumière du jour intégrée.

LytePro pour grandes surfaces et LytePro pour garage et marquise sont tout deux compatibles prêts à utiliser et compatibles à Interact avec le détecteur sans fil pour stationnement Interact.



Caractéristiques

- Aucun filage additionnel requis pendant l'installation
- Captation de mouvement, de lumière du jour et regroupement pouvant être effectué dès la sortie de la boîte
- Une passerelle peut être ajoutée pour offrir plus de caractéristiques comme la planification et la gestion à distance
- La configuration est simple et peut être effectuée à partir de votre téléphone intelligent
- Interact procure une expérience constante entre le contrôle d'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur
- Interact offre une connectivité sans fil et un contrôle pour les lampes, luminaires et trousse de modernisation







L'éclairage de site simplifié

La gamme LytePro est facile à spécifier, facile à installer et respecte votre budget. Renseignez-vous sur la façon dont LytePro peut éclairer votre site des façades au stationnements et garages.



KEENE

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

**GENLYTE
SOLUTIONS**
une entreprise de 

Signify North America Corp.
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone : 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.