

GENLYTE
SOLUTIONS

a signify business



**Guide de produits
en entrepôt**

2024

Entrenez rapidement votre projet d'éclairage

Des délais de projets serrés peuvent vous freiner, obtenez un éclairage de qualité livré en 5 à 10 jours. Nos solutions peuvent éclairer la voie de votre prochain projet avec la gamme prête pour la conception.

La livraison rapide sélectionnée, des lampes DEL hautement performantes et des luminaire primés de Genlyte Solutions offerts sous les marques Lightolier, Day-Brite, Chloride et Stonco.

Éclairez facilement votre espace

Genlyte Solutions procure la solution d'éclairage pour chaque projet. Que ce soit de l'éclairage ou pour la connexion de vos espaces publics, pour effectuer une mise à jour écoénergétique dans votre espace, ou pour travailler sur un projet à venir, nous avons tout pour vous. Notre gamme prête pour la conception facilite votre recherche d'éclairage hautement configurable aux concepts modernes tout en respectant vos délais et votre budget.



Conception- construction

Nos solutions d'entreposage
sont maintenant prêtes
à partir pour combler vos
besoins de stock et de design



Prêt pour
le stock

Stocks et flux
Expédition en **2 jours**




Prêt pour
conception

Conception-construction
Expédition en **5 à 10 jours**

Applications d'entrepôt

Solutions d'éclairage 24 heures sur 24

L'éclairage peut être le responsable pour une partie significative de la facture énergétique, il doit donc être aussi efficace et rentable que possible s'il est allumé nuit et jour. L'éclairage DEL écoénergétique et à plus longue durée de vie peut avoir un impact énorme sur votre résultat net en réduisant les coûts d'exploitation avec des temps d'arrêt réduits et une plus faible consommation d'énergie tout en procurant un sentiment de sécurité dans le lieu de travail.



Optique de première qualité et moins de luminaires

La solution d'optique ciblée du FBZ dirige l'éclairage où vous le désirez tout en vous offrant un concept plus mince ce qui réduit le nombre de luminaires et la complexité.



Meilleure efficacité totale¹

Une efficacité totale améliorée de 13 % offre de meilleurs frais incombant aux propriétaires.

En moyenne,
une application type
avec des produits FBZ
plutôt que des produits
alternatifs peut utiliser

jusqu'à 38 %²

moins de
luminaires

1. Selon une application d'allée d'entrepôt type (10 pi x 300 pi x 28 pi) utilisant les luminaires concurrents les plus similaires. Les économies réelles peuvent varier selon l'application.

2. En comparaison avec le luminaire de génération précédente.

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

Entreposage, production et usinage

Luminaire pour très grande hauteur (rectangulaires)

Day-Brite
CFI



FCY pour très grande hauteur

- Spécification pratique
- Plusieurs options de lumens
- Gradation 0-10V standard
- Méthodes de montage simple
- Sélection de couleur 4 000K/5 000K

Prêt pour le stock

Day-Brite
CFI



FBY pour très grande hauteur

- Conçu pour de multiples applications
- Options de lumens 12 000 à 60 000 lumens
- Une variété d'accessoires de montage offerte
- Les composants sont répertoriés DesignLights Consortium

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



FBZ pour très grande hauteur

- Solution d'optique ciblée
- Frais incombant aux propriétaires réduits avec moins d'investissement en capital et des coûts énergétiques réduits
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs

Prêt pour conception

Luminaire pour très grande hauteur (ronds)

Day-Brite
CFI



HCY pour très grande hauteur

- Plusieurs options de lumens
- Méthodes de montage simple
- Sélection de couleur 4 000K/5 000K
- Capteur à micro-ondes installé sur le site et programmation à distance
- Lumens de grande taille sélectionnables 28 000/33 000

Prêt pour le stock



Linéaire industriel

Day-Brite
CFI



V3W Vaporlume

- Convient parfaitement à une utilisation d'entreposage réfrigéré, industrielle, garage de stationnement et marquises
- S'installe autant à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Option de certification NSF pour les installations de produits non alimentaires/zone d'éclaboussement

Prêt
pour
le stock

Prêt
pour
conception

Day-Brite
CFI



VTS Réglette scellée

- S'installe à l'intérieur et à l'extérieur
- S'installe en surface ou en suspension
- Réglage de sélection de TCP par défaut à 4000K avec puissance max. offerte

Prêt
pour
le stock

Linéaire à usage général

Day-Brite
CFI



Réglette FluxStream

- Longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi en tandem offertes pour convenir à plusieurs sites
- Diffuseur en acrylique givré procurant une distribution d'éclairage large et un contrôle de l'éblouissement supérieur
- Diffuseur et plaque DEL s'enclenchent en place pour une accès sans outil

Prêt
pour
le stock

Prêt
pour
conception

Day-Brite
CFI



Réglette FluxSpace

- 4 styles différents dans un boîtier de 4 po
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs
- Possibilités infinies dans de multiples applications

Prêt
pour
conception

Prêt pour le stock
Expédition en 2 jours

Prêt pour conception
Expédition en 5 à 10 jours

Emballage, entreposage temporaire, expédition et transbordement

Luminaire pour très grande hauteur (rectangulaires)

Day-Brite CFI



FCY pour très grande hauteur

- Spécification pratique
- Plusieurs options de lumens
- Gradation 0-10V standard
- Méthodes de montage simple
- Flux lumineux sélectionnable

Prêt pour le stock

Day-Brite CFI



FBY pour très grande hauteur

- Conçu pour de multiples applications
- Options de lumens 12 000 à 60 000 lumens
- Une variété d'accessoires de montage offerte
- Les composants sont répertoriés DesignLights Consortium

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite CFI



FBZ pour très grande hauteur

- Solution d'optique ciblée
- Frais incombant aux propriétaires réduits avec moins d'investissement en capital et des coûts énergétiques réduits
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs

Prêt pour conception

Luminaire pour très grande hauteur (ronds)

Day-Brite CFI



HCY pour très grande hauteur

- Plusieurs options de lumens
- Méthodes de montage simple
- Sélection de couleur 4 000K/5 000K
- Capteur à micro-ondes installé sur le site et programmation à distance
- Lumens de grande taille sélectionnables 28 000/33 000

Prêt pour le stock



Linéaire industriel

Day-Brite
CFI



V3W Vaporlume

- Convient parfaitement à une utilisation d'entreposage réfrigéré, industrielle, garage de stationnement et marquises
- S'installe autant à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Option de certification NSF pour les installations de produits non alimentaires/zone d'éclaboussement

Prêt
pour
le stock

Prêt
pour
conception

Linéaire à usage général

Day-Brite
CFI



Réglette FluxStream

- Longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi en tandem offertes pour convenir à plusieurs sites
- Diffuseur en acrylique givré procurant une distribution d'éclairage large et un contrôle de l'éblouissement supérieur
- Diffuseur et plaque DEL s'enclenchent en place pour une accès sans outil

Prêt
pour
le stock

Prêt
pour
conception

Day-Brite
CFI



Réglette FluxSpace

- 4 styles différents dans un boîtier de 4 po
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs
- Possibilités infinies dans de multiples applications

Prêt
pour
conception

Day-Brite
CFI



SDS Réglette sélectionnable

- Lentille givrée sans éblouissement
- Méthode de montage simple
- Sélection de TCP et lumens
- Construction durable
- Facilité d'installation et d'entretien

Prêt
pour
le stock

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

Éclairage général



Luminaires linéaires encastrés

Day-Brite
CFI



FluxPanel sélectionnable

- Faible éblouissement
- Options de contrôles sans fil offertes
- Classification NSF offerte standard pour les aires où une désinfection est requise
- Répertoire DLC

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



FluxGrid encastré

- Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales
- Pilotes et cartes facilement accessibles par dessous
- Configuration profile avec 3-1/8 po de profondeur
- Options de contrôles sans fil offertes

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Encastrés

LIGHTOLIER



EasyLyte

- Ressorts réglables sur le site pour ajuster les luminaires aux épaisseurs de plafond de 1,5 po et 2 po
- Option de cadre d'urgence avec bloc batterie d'urgence et interrupteur d'essai à distance
- Le concept modulaire économise temps et argent

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

LIGHTOLIER



LyteProfile

- La combinaison de générateur de lumière et réflecteur permet une installation sans outil
- Cadre 120/277V standard simplifiant la planification et l'installation
- L'infrastructure d'UniFrame permet plus de 50K configurations de produits

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

LIGHTOLIER



Modernisation commerciale

- 4 tailles pour s'utiliser dans les applications aux hauteurs de plafonds variables
- Installation simplifiée
- IRC de 90 pour une clarté de couleur vive
- Pilote à captation de tension 120-347V (UN3)
- Gradation 0-10V

Prêt pour le stock



Extérieur

Éclairage diffusant extérieur

KEENE



SlimFlood DualSelect

- S'installe sur le sol, au mur ou sur fût
- TCP sélectionnable sur le site de 3000K-5000K
- Offre de 7 boîtiers et 4 tailles
- Indice de protection IP65, garantie limitée de 5 ans

Prêt pour le stock

Marquise extérieure

KEENE



Garage et marquise

- Luminaire à indice de protection IP65
- Boîtier rond moulé sous pression protégeant les DEL et le pilote
- DLC Premium
- Protection contre la surtension de 10kV
- 120-347V

Prêt pour le stock

Applique murale extérieure

KEENE



Applique murale LytePro

- Concept profilé
- Trois tailles pour s'utiliser à de multiples hauteurs
- Distribution optique offrant une performance à défilement total et excellente uniformité pour un éclairage précis sur le mur et dans la zone

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

KEENE



Applique murale mince réglable

- Aluminium moulé sous pression, à charnière
- Solutions simplifiées – double sélection
- 2 tailles de boîtier (25W et 75W)
- TCP sélectionnable (3K/4K/5K) et 120-277V
- Indice de protection IP65 / IK07 / DLC 5.1
- Cellule photoélectrique à bouton

Prêt pour le stock

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

Options de modernisation

TLEDs

PHILIPS



Lampes T5 et T8 DEL linéaires CorePro InstantFit

Remplacer simplement les lampes fluorescentes traditionnelles avec des lampes TLED InstantFit économiques pour économiser sur les coûts énergétiques.

Prêt pour le stock

PHILIPS



Lampes T5 et T8 DEL linéaires MasterClass InstantFit

Installer des lampes aux économies d'énergie éprouvées avec l'option incassable que seule Philips peut offrir.

Prêt pour le stock

PHILIPS



Lampes T5 et T8 DEL linéaires CorePro MainsFit

Dériver le ballast des luminaires fluorescent pour mettre à jour votre éclairage général et économiser l'énergie.

Prêt pour le stock

TLEDs

PHILIPS



Lampes T5 et T8 DEL linéaires MasterClass MainsFit

Procure un flux lumineux constant pour un éclairage de qualité, offertes en plastique pour éviter l'éclatement.

Prêt pour le stock

Lampes de verre

PHILIPS



Lampes DHI DEL de remplacement en verre

Mise à jour facile des lampes à DHI aux DEL avec un solution sans tracas.

Prêt pour le stock

Lampes pour très grande hauteur

PHILIPS



Lampes DEL pour très grande hauteur MasterClass TrueForce

Agencer la distribution d'éclairage et le rendu des couleurs élevé avec l'efficacité énergétique pour créer un environnement confortable, sécuritaire et à productivité élevée.

Prêt pour le stock



DEL en forme d'épi de maïs

PHILIPS



DEL en forme d'épi de maïs CorePro
Économies d'énergie maximisées à un prix abordable.

Prêt pour le stock

PHILIPS



DEL en forme d'épi de maïs MasterClass TrueForce
Procure le « remplacement idéal » sans compromis d'efficacité et de qualité de couleur pour assurer des aires extérieures éclairées brillamment.

Prêt pour le stock

PHILIPS



Lampes DEL en forme d'épi de maïs à sélection de couleur MasterClass
Procure le « remplacement idéal » sans compromis d'efficacité et de qualité de couleur pour assurer des aires extérieures éclairées brillamment.

Prêt pour le stock

Trousses de modernisation DEL

PHILIPS



EvoKit Click
Pour effectuer une mise à jour facile des luminaires linéaires encastrés fluorescents au remboursement rapide, avec des DEL écoénergétiques en 5 minutes.

Prêt pour le stock

Débutez avec le catalogue Prêt pour conception



Prêt à réaliser votre vision ?

Visiter le site Web et le catalogue Prêt pour conception pour obtenir toute l'information sur la commande des gammes de produits et donner vie à votre projet conception-construction. Balayer ou cliquer sur le code 2D pour en connaître davantage.





GENLYTE
SOLUTIONS

GENLYTE

ГІСІМІСІІ

GENLYTE SOLUTIONS

a Signify business

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 800-555-0500

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.