




**GENLYTE**  
**SOLUTIONS**

une entreprise de  signify

# Guide de produits en entrepôt

2025



# Entrenez rapidement votre projet d'éclairage

Des délais de projets serrés peuvent vous freiner, obtenez un éclairage de qualité livré en 5 à 10 jours. Nos solutions peuvent éclairer la voie de votre prochain projet avec la gamme prête pour la conception.

La livraison rapide sélectionnée, des lampes DEL hautement performantes et des luminaire primés de Genlyte Solutions offerts sous les marques Lightolier, Day-Brite CFI, et Keene.

## Éclairez facilement votre espace

Genlyte Solutions procure la solution d'éclairage pour chaque projet. Que ce soit de l'éclairage ou pour la connexion de vos espaces publics, pour effectuer une mise à jour écoénergétique dans votre espace, ou pour travailler sur un projet à venir, nous avons tout pour vous. Notre gamme prête pour la conception facilite votre recherche d'éclairage hautement configurable aux concepts modernes tout en respectant vos délais et votre budget.



# Conception- construction

Nos solutions d'entreposage  
sont maintenant prêtes  
à partir pour combler vos  
besoins de stock et de design



Prêt pour  
le stock

Stocks et flux  
Expédition en **2 jours**



Prêt pour  
conception


Conception-construction  
Expédition en **5 à 10 jours**



# Applications d'entrepôt

## Solutions d'éclairage 24 heures sur 24

L'éclairage peut être le responsable pour une partie significative de la facture énergétique, il doit donc être aussi efficace et rentable que possible s'il est allumé nuit et jour. L'éclairage DEL écoénergétique et à plus longue durée de vie peut avoir un impact énorme sur votre résultat net en réduisant les coûts d'exploitation avec des temps d'arrêt réduits et une plus faible consommation d'énergie tout en procurant un sentiment de sécurité dans le lieu de travail.





**Day-Brite**  
**CFI**

**FBZ** pour très grande hauteur  
Points forts du luminaire

## Optique de première qualité et moins de luminaires

La solution d'optique ciblée du FBZ dirige l'éclairage où vous le désirez tout en vous offrant un concept plus mince ce qui réduit le nombre de luminaires et la complexité.



### Meilleure efficacité totale<sup>1</sup>

Une efficacité totale améliorée de 13 % offre de meilleurs frais incombant aux propriétaires.

En moyenne,  
une application type  
avec des produits FBZ  
plutôt que des produits  
alternatifs peut utiliser

**jusqu'à 38 %<sup>2</sup>**

moins de  
luminaires

1. Selon une application d'allée d'entrepôt type (10 pi x 300 pi x 28 pi) utilisant les luminaires concurrents les plus similaires. Les économies réelles peuvent varier selon l'application.

2. En comparaison avec le luminaire de génération précédente.

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

# Entreposage, production et usinage

## Luminaires pour très grande hauteur (rectangulaires)

Day-Brite  
CFI



### FCY pour très grande hauteur

- Spécification pratique
- Plusieurs options de lumens
- Gradation 0-10V standard
- Méthodes de montage simple
- Sélection de couleur 4000K/5000K

Prêt pour le stock

Day-Brite  
CFI



### FBY pour très grande hauteur

- Conçu pour de multiples applications
- Options de lumens 12 000 à 60 000 lumens
- Une variété d'accessoires de montage offerte
- Les composants sont répertoriés DesignLights Consortium

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite  
CFI



### FBZ pour très grande hauteur

- Solution d'optique ciblée
- Frais incombant aux propriétaires réduits avec moins d'investissement en capital et des coûts énergétiques réduits
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs

Prêt pour conception

## Luminaires pour très grande hauteur (ronds)

Day-Brite  
CFI



### HCY pour très grande hauteur

- Plusieurs options de lumens
- Méthodes de montage simple
- Sélection de couleur 4000K/5000K
- Capteur à micro-ondes installé sur le site et programmation à distance
- Lumens de grande taille sélectionnables 28 000/33 000

Prêt pour le stock

## Luminaires linéaires encastrés

Day-Brite  
CFI



### Luminaire linéaire encastré sélectionnable (DSRT)

- Boîtier de 3 po de profondeur 5VA robuste et bien fabriqué
- Options de lumens et TCP sélectionnables sur le site
- Diffuseur de polystyrène procurant confort visuel, distribution de lumière uniforme et efficacité élevée
- Versions à capteurs offertes

Prêt pour le stock





## Linéaire industriel

**Day-Brite**  
*CFI*



### V3W Vaporlume

- Convient parfaitement à une utilisation d'entreposage réfrigéré, industrielle, garage de stationnement et marquises
- S'installe autant à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Option de certification NSF pour les installations de produits non alimentaires/zone d'éclaboussement

Prêt  
pour  
le stock

Prêt  
pour  
conception

**Day-Brite**  
*CFI*



### VTS Réglette scellée

- S'installe à l'intérieur et à l'extérieur
- S'installe en surface ou en suspension
- Réglage de sélection de TCP par défaut à 4000K avec puissance max. offerte

Prêt  
pour  
le stock

## Linéaire à usage général

**Day-Brite**  
*CFI*



### Réglette FluxStream

- Longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi en tandem offertes pour convenir à plusieurs sites
- Diffuseur en acrylique givré procurant une distribution d'éclairage large et un contrôle de l'éblouissement supérieur
- Diffuseur et plaque DEL s'enclenchent en place pour une accès sans outil

Prêt  
pour  
le stock

Prêt  
pour  
conception

**Day-Brite**  
*CFI*



### Réglette FluxSpace

- 4 styles différents dans un boîtier de 4 po
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs
- Possibilités infinies dans de multiples applications

Prêt  
pour  
conception

Prêt pour le stock  
Expédition en 2 jours

Prêt pour conception  
Expédition en 5 à 10 jours

# Emballage, entreposage temporaire, expédition et transbordement

## Luminaires pour très grande hauteur (rectangulaires)

Day-Brite  
CFI



### FCY pour très grande hauteur

- Spécification pratique
- Plusieurs options de lumens
- Gradation 0-10V standard
- Méthodes de montage simple
- Flux lumineux sélectionnable

Prêt pour le stock

Day-Brite  
CFI



### FBY pour très grande hauteur

- Conçu pour de multiples applications
- Options de lumens 12 000 à 60 000 lumens
- Une variété d'accessoires de montage offerte
- Les composants sont répertoriés DesignLights Consortium

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite  
CFI



### FBZ pour très grande hauteur

- Solution d'optique ciblée
- Frais incombant aux propriétaires réduits avec moins d'investissement en capital et des coûts énergétiques réduits
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs

Prêt pour conception

## Luminaires pour très grande hauteur (ronds)

Day-Brite  
CFI



### HCY pour très grande hauteur

- Plusieurs options de lumens
- Méthodes de montage simple
- Sélection de couleur 4 000K/5 000K
- Capteur à micro-ondes installé sur le site et programmation à distance
- Lumens de grande taille sélectionnables 28 000/33 000

Prêt pour le stock

## Luminaires linéaires encastrés

Day-Brite  
CFI



### Luminaire linéaire encastré sélectionnable (DSRT)

- Boîtier de 3 po de profondeur 5VA robuste et bien fabriqué
- Options de lumens et TCP sélectionnables sur le site
- Diffuseur de polystyrène procurant confort visuel, distribution de lumière uniforme et efficacité élevée
- Versions à capteurs offertes

Prêt pour le stock





## Linéaire industriel

**Day-Brite**  
*CFI*



### V3W Vaporlume

- Convient parfaitement à une utilisation d'entrepôt réfrigéré, industrielle, garage de stationnement et marquises
- S'installe autant à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Option de certification NSF pour les installations de produits non alimentaires/zone d'éclaboussement

Prêt  
pour  
le stock

Prêt  
pour  
conception

## Linéaire à usage général

**Day-Brite**  
*CFI*



### Réglette FluxStream

- Longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi en tandem offertes pour convenir à plusieurs sites
- Diffuseur en acrylique givré procurant une distribution d'éclairage large et un contrôle de l'éblouissement supérieur
- Diffuseur et plaque DEL s'enclenchent en place pour un accès sans outil

Prêt  
pour  
le stock

Prêt  
pour  
conception

**Day-Brite**  
*CFI*



### Réglette FluxSpace

- 4 styles différents dans un boîtier de 4 pi
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs
- Possibilités infinies dans de multiples applications

Prêt  
pour  
conception

**Day-Brite**  
*CFI*



### SDS Réglette sélectionnable

- Lentille givrée sans éblouissement
- Méthode de montage simple
- Sélection de TCP et lumens
- Construction durable
- Facilité d'installation et d'entretien

Prêt  
pour  
le stock

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

# Éclairage général



## Luminaire linéaires encastrés

Day-Brite  
CFI



### FluxPanel sélectionnable

- Faible éblouissement
- Options de contrôles sans fil offertes
- Classification NSF offerte standard pour les aires où une désinfection est requise
- Répertoire DLC

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite  
CFI



### FluxGrid encastré

- Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales
- Pilotes et cartes facilement accessibles par dessous
- Configuration profile avec 3-1/8 po de profondeur
- Options de contrôles sans fil offertes

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite  
CFI



### Luminaire linéaire encastré sélectionnable (DSRT)

- Boîtier de 3 po de profondeur 5VA robuste et bien fabriqué
- Options de lumens et TCP sélectionnables sur le site
- Diffuseur de polystyrène procurant confort visuel, distribution de lumière uniforme et efficacité élevée
- Versions à capteurs offertes

Prêt pour le stock

## Encastrés

LIGHTOLIER



### ModuLyte

- Ouvertures rondes de 4 po, 6 po et 8 po
- Architecture à cadre en option pour nouvelle construction, modernisation et rénovation
- Lumens sélectionnables (500 - 5000 lm) et couleur sélectionnable (2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K)

Prêt pour le stock

LIGHTOLIER



### LyteProfile

- La combinaison de générateur de lumière et réflecteur permet une installation sans outil
- Cadre 120/277V standard simplifiant la planification et l'installation
- L'infrastructure d'UniFrame permet plus de 50K configurations de produits

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

LIGHTOLIER




### Modernisation commerciale

- 4 tailles pour s'utiliser dans les applications aux hauteurs de plafonds variables
- Installation simplifiée
- IRC de 90 pour une clarté de couleur vive
- Pilote à captation de tension 120-347V (UN3)
- Gradation 0-10V

Prêt pour le stock





# Extérieur

## Éclairage diffusant extérieur

**KEENE**



**SlimFlood DualSelect**

- S'installe sur le sol, au mur ou sur fût
- TCP sélectionnable sur le site de 3000K-5000K
- Offre de 7 boîtiers et 4 tailles
- Indice de protection IP65, garantie limitée de 5 ans

Prêt pour le stock

## Marquise extérieure

**KEENE**



**Garage et marquise**

- Luminaire à indice de protection IP65
- Boîtier rond moulé sous pression protégeant les DEL et le pilote
- DLC Premium
- Protection contre la surtension de 10kV
- 120-347V

Prêt pour le stock

## Applique murale extérieure Stationnement extérieur

**KEENE**



**Applique murale LytePro**

- Concept profilé
- Trois tailles pour s'utiliser à de multiples hauteurs
- Distribution optique offrant une performance à défilement total et excellente uniformité pour un éclairage précis sur le mur et dans la zone

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

**KEENE**



**LytePro garage et marquise**

- Générateur de lumière SpiroGuide réduisant l'éblouissement et augmentant l'uniformité
- Options d'éclairage vers le haut blanc lumineux avec une collerette d'encastrement produisant un halo qui rayonne
- Options de contrôles de gradation et d'urgence homologuée UL924
- Montage en surface sans vis léger et à «enclenchement»!

Prêt pour conception

**KEENE**



**LytePro pour grandes surfaces**

- Montage sur fût rond ou carré sans accessoire requis
- Plage d'espacement des boulons large pour faciliter la modernisation
- Cellule photoélectrique à bouton ou à verrouillage par rotation, réponse au mouvement et puissance réglable sur le site

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

# Options de modernisation

## TLEDs

PHILIPS



### Lampes T5 et T8 DEL linéaires CorePro InstantFit

Remplacer simplement les lampes fluorescentes traditionnelles avec des lampes TLED InstantFit économiques pour économiser sur les coûts énergétiques.

Prêt pour le stock

PHILIPS



### Lampes T5 et T8 DEL linéaires MasterClass InstantFit

Installer des lampes aux économies d'énergie éprouvées avec l'option incassable que seule Philips peut offrir.

Prêt pour le stock

PHILIPS



### Lampes T5 et T8 DEL linéaires CorePro MainsFit

Dériver le ballast des luminaires fluorescent pour mettre à jour votre éclairage général et économiser l'énergie.

Prêt pour le stock

## TLEDs

PHILIPS



### Lampes T5 et T8 DEL linéaires MasterClass MainsFit

Procure un flux lumineux constant pour un éclairage de qualité, offertes en plastique pour éviter l'éclatement.

Prêt pour le stock

## Lampes de verre

PHILIPS



### Lampes DHI DEL de remplacement en verre

Mise à jour facile des lampes à DHI aux DEL avec un solution sans traces.

Prêt pour le stock

## Lampes pour très grande hauteur

PHILIPS




### Lampes DEL pour très grande hauteur MasterClass TrueForce

Agencer la distribution d'éclairage et le rendu des couleurs élevé avec l'efficacité énergétique pour créer un environnement confortable, sécuritaire et à productivité élevée.

Prêt pour le stock





## DEL en forme d'épi de maïs

**PHILIPS**



**DEL en forme d'épi de maïs CorePro**  
Économies d'énergie maximisées à un prix abordable.

Prêt pour le stock

**PHILIPS**



**DEL en forme d'épi de maïs MasterClass TrueForce**  
Procure le «remplacement idéal» sans compromis d'efficacité et de qualité de couleur pour assurer des aires extérieures éclairées brillamment.

Prêt pour le stock

**PHILIPS**



**Lampes DEL en forme d'épi de maïs à sélection de couleur MasterClass**  
Procure le «remplacement idéal» sans compromis d'efficacité et de qualité de couleur pour assurer des aires extérieures éclairées brillamment.

Prêt pour le stock

## Trousses de modernisation DEL

**PHILIPS**



**EvoKit Click**  
Pour effectuer une mise à jour facile des luminaires linéaires encastrés fluorescents au remboursement rapide, avec des DEL écoénergétiques en 5 minutes.

Prêt pour le stock

# Débutez avec le catalogue Prêt pour conception



## Prêt à réaliser votre vision ?

Visiter le site Web et le catalogue Prêt pour conception pour obtenir toute l'information sur la commande des gammes de produits et donner vie à votre projet conception-construction. Balayer ou cliquer sur le code 2D pour en connaître davantage.







**GENLYTE**  
SOLUTIONS

GENLYTE

ГІСІМІСІМІ

# GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de @signify

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation  
400 Crossing Blvd, Suite 600  
Bridgewater, NJ 08807  
Téléphone 800-555-0500

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.