

GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de @signify



Guide de produits pour les bureaux

2024

Entrenez rapidement votre projet d'éclairage

Des délais de projets serrés peuvent vous freiner, obtenez un éclairage de qualité livré en 5 à 10 jours. Nos solutions peuvent éclairer la voie de votre prochain projet avec la gamme prête pour la conception.

Les luminaires à performance élevée sélectionnés de notre programme de livraison rapide de Genlyte Solutions incluent les marques Lightolier, Day-Brite CFI et Keene.

Éclairez facilement votre espace

Genlyte Solutions procure la solution d'éclairage pour chaque projet. Que ce soit de l'éclairage ou pour la connexion de vos espaces publics, pour effectuer une mise à jour écoénergétique dans votre espace, ou pour travailler sur un projet à venir, nous avons tout pour vous. Notre gamme prête pour la conception facilite votre recherche d'éclairage hautement configurable aux concepts modernes tout en respectant vos délais et votre budget.



Conception- construction

Nos solutions d'entreposage
sont maintenant prêtes
à partir pour combler
vos besoins de stock
et de conception



Prêt pour
le stock

Stocks et flux
Expédition en **2 jours**



Prêt pour
conception


Conception-construction
Expédition en **5 à 10 jours**

Applications de bureaux

Solutions d'éclairage 24 heures sur 24

Un concept d'éclairage efficace dans les espaces de bureaux est crucial, influence le moral, la concentration et le confort du personnel. Un éclairage bien conçu renforce non seulement la concentration et la productivité mais améliore également l'humeur, la satisfaction et le bien-être des employés en minimisant la fatigue et l'inconfort oculaire.

Chez **Genlyte Solutions**, notre gamme de marques offre les solutions idéales pour créer un environnement de bureau optimal. Découvrez nos suggestions de produits pour rehausser votre espace de travail et favoriser une atmosphère plus productive et confortable pour votre équipe.



ModuLyte

Profitez d'un éclairage encastré de qualité commerciale à prix abordable

Architecture à concept avec cadre en option et à optique modulaire qui peut soit s'installer sur le site ou à l'usine, vous avez l'assurance que Modulyte est doté de sorte à convenir à une variété de conditions de projets.

Respecter les dates de tombée et les horaires des projets sans le stress en raccordement rapidement le générateur de lumière et le pilote avec un câble de communications à usages multiples pour plenum vissable.

Options de TCP et de flux lumineux sélectionnables assurant la tranquillité d'esprit pendant le concept et l'installation. Interrupteurs pratiques facilitant la tâche des entrepreneurs pour commuter entre les options et assurer que l'éclairage procure le bon environnement sur tous les projets.



Points forts
du produit



La polyvalence à votre portée

LIGHTOLIER



Points forts
du produit

Mince, robuste et sélectionnable

Day-Brite
CFI

Luminaire linéaire encastré sélectionnable (DSRT)

Un luminaire robuste à faible éblouissement offrant trois options de lumens et trois de TCP sélectionnables sur le site, pour chaque taille et avec un IRC de 80. Disponible pour utilisation dans les applications à montage encastré, suspendu et en surface avec capteur de lumière du jour et de présence en option.

DSRT s'utilise avec une tension de 120-277V (UNV.), avec une gradation 0-10V et son boîtier est de 3 po de profondeur.



Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

Halls et salles de réunions



Aire de réception

Day-Brite
CFI



FluxGrid encastré

- Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales
- Pilotes et cartes facilement accessibles par dessous
- Configuration profile avec 3-1/8 po de profondeur
- Options de contrôles sans fil offertes

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



Réglette FluxSpace

- 4 styles différents dans un boîtier de 4 po
- Capacités d'éclairage intelligent de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs
- Possibilités infinies dans de multiples applications

Prêt pour conception

Salles de réunions et de conférences

Day-Brite
CFI



FluxGrid encastré

- Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales
- Pilotes et cartes facilement accessibles par dessous
- Configuration profile avec 3-1/8 po de profondeur
- Options de contrôles sans fil offertes

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



Luminaire linéaire encastré sélectionnable (DSRT)

- Boîtier de 3 po de profondeur 5VA robuste et bien fabriqué
- Options de lumens et TCP sélectionnables sur le site
- Diffuseur de polystyrène procurant confort visuel, distribution de lumière uniforme et efficacité élevée
- Versions à capteurs offertes

Prêt pour le stock

Solutions pour les cuisines et modernisations



Cuisine

Day-Brite
CFI



Réglette FluxStream

- Longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi en tandem offertes pour convenir à plusieurs sites
- Diffuseur en acrylique givré procurant une distribution d'éclairage large et un contrôle de l'éblouissement supérieur
- Diffuseur et plaque DEL s'enclenchant en place pour une accès sans outil

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



SofTrace encastré

- Facilité d'entretien
- Détecteurs de présence et de lumière du jour en option
- Distribution d'éclairage uniforme et sans éblouissement
- Atteint les objectifs d'efficacité énergétique et réduit les coûts associés à l'énergie

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



SDS Réglette sélectionnable

- Lentille givrée sans éblouissement
- Méthode de montage simple
- Sélection de TCP et lumens
- Construction durable
- Facilité d'installation et d'entretien

Prêt pour le stock

Solutions de modernisation

Day-Brite
CFI



NWL Enveloppant sélectionnable

- Boîtier de polycarbonate blanc
- Lentille de polycarbonate givré pour un éclairage uniforme à faible éblouissement
- Pièces de fixation pour montage en surface incluses
- TCP sélectionnable sur le site pour 3000K, 3500K ou 4000K

Prêt pour le stock

Day-Brite
CFI



SDS Réglette sélectionnable

- Lentille givrée sans éblouissement
- Méthode de montage simple
- Sélection de TCP et lumens
- Construction durable
- Facilité d'installation et d'entretien

Prêt pour le stock

LIGHTOLIER



Modernisation commerciale

- 4 tailles pour s'utiliser dans les applications aux hauteurs de plafonds variables
- Installation simplifiée
- IRC de 90 pour une clarté de couleur vive
- Pilote à captation de tension 120-347V (UN3)
- Gradation 0-10V

Prêt pour le stock

Prêt pour le stock

Expédition en 2 jours

Prêt pour conception

Expédition en 5 à 10 jours

Aire d'espace social et de rassemblement



Aire d'espace social et de rassemblement

LIGHTOLIER



Modernisation commerciale

- 4 tailles pour s'utiliser dans les applications aux hauteurs de plafonds variables
- Installation simplifiée
- IRC de 90 pour une clarté de couleur vive
- Pilote à captation de tension 120-347V (UN3)
- Gradation 0-10V

Prêt pour le stock

LIGHTOLIER



ModuLyte

- Encastré interchangeable sur le site (large/moyen) et optique d'éclairage mural à lentille
- Défilement physique de 59° causant moins d'éblouissement à angle élevé et faible IÉU pour optimiser le confort visuel
- 5 TCP et jusqu'à 3 niveaux de lumens sélectionnables sur le site

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Extérieur et stationnement complexe

KEENE



LytePro pour grandes surfaces

- Montage sur fût rond ou carré sans accessoire requis
- Plage d'espacement des boulons large pour faciliter la modernisation
- Cellule photoélectrique à bouton ou à verrouillage par rotation, réponse au mouvement et puissance réglable sur le site

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

KEENE



LytePro garage et marquise

- Générateur de lumière SpiroGuide réduisant l'éblouissement et augmentant l'uniformité
- Options d'éclairage vers le haut blanc lumineux avec une collerette d'encastrement produisant un halo qui rayonne
- Options de contrôles de gradation et d'urgence homologuée UL924
- Montage en surface sans vis léger et à « enclenchement »!

Prêt pour conception

KEENE



Applique murale LytePro

- Concept profilé
- Remplacement de lampes incandescentes, fluocompactes et à DHI jusqu'à 320W
- Distribution optique offrant une performance à défilement total et excellente uniformité
- S'installe sur une variété de types de boîte de jonction ou se rattache directement au mur pour une modernisation sans souci

Prêt pour le stock

Prêt pour conception



Pièce d'entreposage

Day-Brite
CFI



Réglette FluxStream

- Longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi en tandem offertes pour convenir à plusieurs sites
- Diffuseur en acrylique givré procurant une distribution d'éclairage large et un contrôle de l'éblouissement supérieur
- Diffuseur et plaque DEL s'enclenchant en place pour une accès sans outil

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



FluxStream industriel

- Facilité d'installation et d'entretien
- Spécification pratique
- Procure jusqu'à 134 LPW
- Gradation 0-10V standard
- Plusieurs options de TCP et de lumens
- Plusieurs méthodes de montage

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



Réglette scellée FluxStream

- Atteint les objectifs d'efficacité énergétique et réduit les coûts associés à l'énergie
- Facilité d'entretien
- Performance à longue durée
- Performance fiable jusqu'à 122 LPW
- Détecteurs de présence en option

Prêt pour le stock

Prêt pour conception

Day-Brite
CFI



SDS Réglette sélectionnable

- Lentille givrée sans éblouissement
- Méthode de montage simple
- Sélection de TCP et lumens
- Construction durable
- Facilité d'installation et d'entretien

Prêt pour le stock

Débutez avec le catalogue Prêt pour conception



Prêt à réaliser votre vision ?

Visiter le site Web et le catalogue Prêt pour conception pour obtenir toute l'information sur la commande des gammes de produits et donner vie à votre projet conception-construction. Balayer ou cliquer sur le code 2D pour en connaître davantage.





GENLYTE
SOLUTIONS

GENLYTE

ГІСІОМІСІОП

GENLYTE SOLUTIONS

une entreprise de @signify

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone 800-555-0500

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.