



LEDALITE

par @signify



Linéaire

ModiFly



**C'est maintenant
le début d'une aventure
en conception d'éclairage**





On dit que les héros ne naissent pas... ils sont le fruit d'une création.

L'heure est venue de libérer l'éclairage.

Flexible et raffiné, un nouveau super-héros a fait son apparition sur la scène voici la suspension Modifly de Ledalite.

Exploitez la polyvalence ultime des articulations de luminaires sur le site. Créez des concepts inégalables, aux formes uniques et aux angles précis.

Éblouissez vos clients avec de nouvelles options de finis métalliques saisissants tels que ceux illustrés ci-dessus – Or héros, argent nova ou noir venin – pour compléter nos choix traditionnels noir, blanc et titane.

Des concepts d'éclairage qui suscitent l'émerveillement

Du plus profond de votre créativité naît la puissance et l'originalité.

ModiFly donne libre cours à votre vision et libère les entraves. Qu'il s'agisse d'un regroupement de suspensions flottant sous les plafonds très élevés, d'un plafonnier d'hexagones suspendus reliés en forme de toile lumineuse ou de carrés bien définis perchés à différentes hauteurs pour obtenir un espace géométrique fantaisiste – ModiFly devient votre source d'inspiration.

Vous avez maintenant une source pouvant relever tous vos défis d'éclairage, elle vous dote d'inspiration pour créer de nouveaux concepts intéressants ou pour rajeunir des configurations ordinaires.

N'oubliez pas, les concepteurs courageux peuvent toujours s'inspirer d'un super-héros.



Triangle
Code pour commander: TRIA



Carré
Code pour commander: SQRE



Hexagone
Code pour commander: HEXA




Octagone
Code pour commander: OCTA



En forme de Y
Code pour commander: WHY



En forme de croix
Code pour commander: CRSS



Molécules
Code pour commander: MOLE

Une gamme infinie de configurations

ModiFly procure la polyvalence ultime en transformant l'éclairage en un élément-clé du concept architectural. Ces configurations prédéfinies représentent seulement quelques exemples de formes offertes avec ModiFly. Demeurez simple ou pensez grandiose, ModiFly peut vous aider à réaliser votre vision de concept lumineux.







**L'extraordinaire ne peut être révélé
que si des risques sont pris.**




Le temps est venu pour votre bureau, espace de détail ou éducationnel de sortir de l'ombre...

Éclairiez exactement où c'est requis à l'aide d'enfilades continues de luminaires ModiFly. Des efficacités jusqu'à 134 lm/W et une distribution en ailes de papillons permettront à la luminosité de donner vie à votre espace. Suspendu






75 % vers le bas



La solution est ici...
il vous suffit de la découvrir.



Dimensions de la pièce	22 pi L x 12 pi l x 14 pi H	Niveau d'éclairage horizontal	28 fc
Lumens	3500 lm	Niveau d'éclairage vertical	10 fc
Efficacité	125 lm/W	Densité de l'énergie	0,42W/pi ²







La créativité ne requiert pas de permission,
il vous suffit de vous exprimer...

Polyvalence ultime avec des articulations sur le site


Lien triple - articulation 75°



Lien statique -
enfilades continues seulement



Lien double - articulation 180°



Lien quadruple - articulation 45°

Le lien triple ModiFly permet d'alimenter à partir des trois sections du joint - la quantité des points d'alimentation est donc minimisée.

Une angulation à toute épreuve et une rotation des modules suspendus pour obtenir l'apparence recherchée...devient un jeu d'enfant. Ajoutez une touche de finesse sur le site puisque vous avez la capacité de faire pivoter les modules en incréments de 15°!

Transition de mural à suspendu pour une continuité de concept harmonieuse...

ModiFly vous aide à obtenir un bel éclairage mural et une performance asymétrique définie. Le système de lien articulé procure une polyvalence additionnelle en raccordant ensemble les luminaires suspendus et muraux.

La composition unique aide à fournir le bon éclairage où il est requis tout en assurant que le rythme du concept ne soit pas interrompu.




- Transitions de mural à suspendu
- Conforme à la norme ADA (à moins de 4 po du mur)
- Matrice de DEL ajoutée le long du luminaire sous les côtés du luminaire pour obtenir un éclairage uniforme du côté du mur
- Flux lumineux: de 1000 à 3500 lm/4 pi
- Utiliser les mêmes liens statiques doubles, triple et quadruples autant pour les luminaires suspendus que muraux
- Pour les bureaux, écoles, établissements de soins de santé et installations hôtelières

Pour les transitions de mural à suspension, les installateurs peuvent alimenter à partir du luminaire mural afin que les points d'alimentation deviennent invisibles!

Lorsque vous êtes acculé au mur, laissez votre créativité vous guider...

Dimensions de la pièce	30 pi L x 18 pi l x 10 pi H	Niveau d'éclairage horizontal	27 fc
Lumens	2 500 lm	Niveau d'éclairage vertical	27 fc
Efficacité	122 lm/W	Densité de l'énergie	0,33W/pi ²



Montage mural



80° vers le bas



Illuminer l'expérience du patient tout en style...

Avec une largeur hors-tout de seulement 2,8 po, le luminaire mural ModiFly se conforme à la norme American Disabilities Act (ADA) en ne dépassant pas 4 pouces à partir du mur et à l'horizontale dans la voie de circulation.

Dimensions de la pièce	10 pi L x 10 pi l x 9 pi H	Niveau d'éclairage horizontal	28 fc
Lumens	2 000 lm	Niveau d'éclairage vertical	26 fc
Efficacité	119 lm/W	Densité de l'énergie	0,13W/pi ²

Cette analyse de l'application est basée sur la chambre d'un patient présentant seulement un luminaire mural ModiFly (lampe de lecture). Selon le IES Handbook 10th Edition, les objectifs de d'éclairage maintenu recommandé (petite zone à la tête du lit en position de lecture Eh et Ev à 3 pi au-dessus du plancher fini) : 10 à 40 fc ; et 5 à 20 fc.

Un éclairage inspiré pour un concept audacieux.



Dimensions de la pièce	24 pi L x 14 pi l x 10 pi H	Niveau d'éclairage horizontal	28 fc
Lumens	3000 lm	Niveau d'éclairage vertical	19 fc
Efficacité	126 lm/W	Densité de l'énergie	0,42W/pi ²

ModiFly...entièrement connecté et prêt à l'emploi

SpaceWise DT

- SpaceWise est un système d'éclairage sans fil, facile à utiliser et polyvalent
- Il vous permet de créer des zones d'éclairage adaptées dans votre espace de bureau, permet de réaliser des économies significatives avec la technologie DEL et différentes options de gradation, rehausse le confort de l'employé avec une meilleure qualité d'éclairage et des options pour personnaliser les réglages d'éclairage www.philips.com/spacewise

Note: le capteur SpaceWise DT est illustré à droite.

Interact Pro

- Interact Pro permet de contrôler et de personnaliser l'éclairage et procure des données aux petites et moyennes entreprises
- Avec les produits d'éclairage Interact Ready de Philips, vous pouvez vous connecter à une application sur nuage Interact Pro en 5 étapes faciles
- L'application et le tableau de bord intuitif vous permettent d'ajuster facilement et rapidement votre éclairage et de rendre vos espaces de travail plus confortable et productif www.interact-lighting.com/pro

Note: les luminaires Interact Office de Signify ne sont pas vendus individuellement et ne sont compatibles qu'avec le système de contrôle et le logiciel Interact Office de Signify. Le système requiert une infrastructure dorsale T1 compatible pour les opérations normales, pour tous les détails veuillez consulter votre représentant Signify.

Les contrôles sont discrètement intégrés dans le centre creux, vous permettent d'économiser l'énergie sans nuire au concept du produit et à son allure.

Filage Interact Office (alimentation par Ethernet) blancs statique et sélectionnable

- Solution d'éclairage IDO à alimentation électrique par câble Ethernet pour les grandes entreprises qui s'étend sur plusieurs étages, bâtiments et requiert plusieurs passerelles
- Utiliser le logiciel Interact Office et les données pour augmenter l'efficacité de l'immeuble, obtenir une large intégration de l'immeuble et optimiser l'espace avec l'analyse de la présence
- Éclairage centré sur l'humain avec la technologie de blanc sélectionnable – comportements dynamiques avec l'ordonnance d'un éclairage programmé qui imite les cycles de lumière du jour ou aide les biorythmes
- Utilisez les applications IDO raffinées pour le contrôle personnel, la gestion de l'espace, la signalisation, la réservation de chambre/bureau et offre des API pour le contrôle de l'éclairage et l'échange de données www.interact-lighting.com/office

Blanc sélectionnable

- Les solutions de blanc sélectionnable de Signify sont conçues pour maximiser l'influence de l'éclairage sur votre vie quotidienne
- Des comportements dynamiques grâce à l'ordonnance d'un éclairage programmé qui imite les cycles de lumière du jour ou aide les biorythmes
- Réglages de scènes avec les préréglages d'éclairage selon différentes combinaisons de températures de couleur et d'intensités www.usa.lighting.philips.com/products/product-highlights/tunablewhitetechnology





Argent nova

Blanc de série

Noir venin

Or héros


Éblouissez avec de nouvelles options de finis métalliques saisissants

Guide visuel de spécification


Puisque certaines options affichées ci-dessous peuvent varier selon le type de montage (suspendu vs mur), veuillez vous référer à la fiche technique pour obtenir tous les détails l'information pour commander. Note : la livraison rapide en 10 jours est offerte pour certaines configurations.




Autonome et enfilades continues



Formes prédéfinies et personnalisées




Liens d'articulation



Plage de lumens



Distributions




Suspendu
75% vers le bas/25% vers le haut




Mural
80% vers le bas/20% vers le haut

TCP/IRC



Régulateurs de série



Tensions




UNV 120/277V
347V

Options de filage




Bloc de batterie intégré
circuit auxiliaire

Types de plafond



Systèmes connectés



Interact Pro
Alimentation électrique par câble Ethernet
SpaceWise DT
Blanc sélectionnable

