

# Day-Brite

## CFI

par @signify

Industriel

FBZ

Luminaire linéaire  
pour très grande hauteur



# Rendement et efficacité à son meilleur

# En faire plus avec moins

- **Jusqu'à 38 % moins de luminaires\***  
requis avec une solution offrant la meilleure optique de sa classe
- **Jusqu'à 40 % moins de consommation d'énergie\*\***  
avec moins de luminaires
- **Coût total de propriété réduit**  
avec un investissement de capital et des coûts énergétiques moindres



## Caractéristiques

- 8 000 à 60 000 lumens
- Offert avec deux tailles de boîtier
- Efficacité de série jusqu'à 175 lm/W à 4 000K
- Température ambiante de série à 55°C (65°C avec certaines plages de lumens)
- Options de contrôle intégré (incluant Interact Pro évolutif)
- Homologué UL pour endroits humides
- Options DLC Premium et Standard



### Pour en connaître davantage

Consulter la brochure complète FBZ

\* Basé sur une application d'allée d'entrepôt typique (10 pi x 300 pi x 25 pi) en comparaison avec les luminaires DEL concurrents similaires.


\*\* Les économies de puissances actuelles peuvent varier selon la capacité de l'application d'éclairage actuelle

# Capacité d'éclairage intelligent

Maximiser votre efficacité avec des contrôles extensibles évolutifs Interact Pro

## Système **interact** extensible

Avec le nouveau **système Interact Pro extensible** nous avons simplifié le processus afin que vous puissiez profiter d'un éclairage intelligent pour créer des postes de travail plus confortables, plus sécuritaires et plus productifs. Le tout en améliorant les économies d'énergie et en répondant aux exigences des objectifs de durabilité.



- ✓ Configuration simple et intuitive comme déploiement autonome ou mise à jour vers un système connecté
- ✓ Capacité de ZigBee et Bluetooth pour un regroupement ou rezonage polyvalent
- ✓ Conforme à DLC NLC pour profiter de rabais additionnels
- ✓ Conforme aux derniers codes du bâtiment, homologué selon les normes UL 924 et IEC cybersecurity



**Pour en connaître davantage**

Pour SME voir les avantages d'Interact Pro

# La meilleure optique

Optique ciblée FBZ dirigeant l'éclairage où vous le désirez, concept épuré, moins de luminaires et plus de simplicité

## Comparaison d'optique de luminaire linéaire pour très grande hauteur


### Day-Brite CFI

FBZ linéaire pour très grande hauteur Day-Brite CFI

#### Types de distribution


##### Général

Utiliser dans les aires générales ouvertes ou dans les endroits où une optique ciblée n'est pas requise



##### Étroite

Utiliser dans les aires à plafond élevé (>35 pi) ou à l'endroit où l'éclairage doit se concentrer sur la surface.



##### Moyenne

Utiliser dans les aires à hauteur moyenne (25 à 35 pi) où un niveau d'éclairage concentré ou un minimum d'éblouissement sont requis.



##### Large

Utiliser dans les endroits à faible hauteur (<25 pi) où un éclairage uniforme et un espacement large est recherché.



##### Allées

Utiliser un éclairage d'allée asymétrique ciblé et d'étagères.






Luminaires DEL concurrents comparables

A

B

C

D





© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

PDb-2119PM\_fr 03/22

[www.daybrite.com](http://www.daybrite.com)

Signify North America Corporation  
400 Crossing Blvd, Suite 600  
Bridgewater, NJ 08807  
Téléphone: 855-486-2216

Signify Canada Ltd.  
281 Hillmount Road,  
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone: 800-668-9008